

器 械 の 取 り 外 し 方 法


器械の取り外しは下記の手順で簡単に行うことができます。

※立ち上げ水栓またはシングル分岐にて取り付けされている場合は、取り外し工事が必要です(有償)。
ご依頼の際はフリーダイヤル(0120-328-106)へご連絡ください。


① ホースを分岐水栓と本体から取り外します。

※各ナットは分岐水栓および本体のホース接続部に取り付け、紛失しないようお気をつけください。
※ホースナットは全てホースを右側に、反時計回りに緩めてください。


1ウェイタイプ(TI-5HX・TI-9000等)



2ウェイタイプ①(TI-8000・TI-7000等) ホース接続部が本体底面の背面側に3つ並んであるタイプ



2ウェイタイプ②(Refine、GRACE、HYPER等) ホース接続部が本体底面にあるタイプ



【出張での取り外し費用について】

- ・標準取付の場合: ¥7,150 (税込)
- ・立ち上げ水栓の場合: ¥12,650 (税込) ~
- ・シングル分岐の場合: ¥11,550 (税込) ~

その他、お見積りいたしますので、お問い合わせください。

② 蛇口から分岐水栓、アダプター、締付キャップを取り外します。

※写真は2ウェイタイプ②の例ですが、他の機種も同様です。



締付キャップを緩めて分岐水栓を取り外してください。



アダプターはコインなどで回して緩めると簡単に外すことができます。

WEBで取り外しやお手入れ方法の動画をご覧いただけます!



日本トリム 動画で紹介 🔍 検索

https://www.nihon-trim.co.jp/product/movie_grace/

登録内容に変更がある場合はフリーダイヤルへご連絡ください。

お引越し等で住所や電話番号等に変更がある場合は、日本トリムのフリーダイヤルへご連絡ください。

0120-328-106

営業時間 9:00~18:00(土日祝日は休業日)



(2023年3月 第4版)

保存版

TRIM
NIHON TRIM CO.,LTD.

●お引越しをされた方 ●シンク周りのリフォームをお考えの方 ●再取付をお考えの方

再取付制度のご案内

~お引越しの際は必ずご連絡下さい~

お引越し先にも
連れて行ってね!

株式会社日本トリム

標準取付できる蛇口ならご自身でも簡単に。
標準取付できない蛇口でも簡易工事でOK!



まずは、新たにトリムイオンを取り付ける蛇口の形をご確認ください。
標準取付ができる蛇口の場合は、お客様ご自身でお取り付けいただけます（出張取付の場合は¥7,150/ 税込）。
標準取付ができない蛇口の場合でも、簡単な工事で取り付けが可能ですので、ご連絡ください。

標準取付が
できる蛇口例

標準取付ができる蛇口①

シングルレバー混合栓


水の出る部分に網の付いた泡沫金具がネジ式で付いています。泡沫金具を取り外し、B・Cタイプのアダプターで取り付けができます。
※ごく稀ですが、泡沫の口径・ネジの間隔が合わないものもあります。その場合は、Dタイプのアダプター（別売）が必要です。



標準取付ができる蛇口②

壁だし水栓①


吐水口が円筒形で先端に膨らみがあり、直径が16/17.5/19mmであれば、Aタイプのアダプターで取り付けができます。



標準取付ができる蛇口③

壁だし水栓②

吐水口の先端に膨らみが無く、取り付け部の長さが1cm以上あり、パイプの太さが16mm以上24mm未満であればDタイプのアダプターで取り付けができます。
※Dタイプのアダプターは別売品です。お問い合わせください。



標準取付が
できない蛇口例

下記のような水栓をお使いの場合、分岐水栓を取り付けることができません。別途工事が必要となります。

先端が10mm以下 	先端の形状が特殊なもの
シャワーノズル付 	センサー付

その他にも変形水栓やねじ径（22mm以外）やパイプ径の違うものがありますのでご注意ください。

標準取付ができない蛇口①

シャワーヘッド混合栓


吐水口がお風呂のシャワーのような形をしており、標準アダプターでの取り付けができません。



標準取付ができない蛇口②

特殊な形状の蛇口

吐水口が角型や細身の円筒形の場合は、標準アダプターでの取り付けができません。



標準取付ができない場合はこちら

標準取付ができない場合は
簡易工事で取り付けいたします（有償）。


引越し先がシャワー水栓の場合でもOK!

専用蛇口を作る方法

●1ウェイタイプ立ち上げ工事例（器械から電解水素水が出るタイプ）



●2ウェイタイプ立ち上げ工事例（蛇口から電解水素水が出るタイプ）



穴を開けない取付方法

●1ウェイタイプシングル分岐工事例



●2ウェイタイプシングル分岐工事例



事前に水栓のメーカーと品番をお調べいただくとスムーズです。

※離島等一部地域は別途費用がかかります。

取付方法についてのお問い合わせはこちら

0120-328-106

営業時間 9:00～18:00(土日祝日は休業日)

標準取付できるかどうか不明な場合はご連絡ください。
水栓のメーカーおよび品番をお伝えいただければお調べできます!

